

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 14 mm, Ø D: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218568 160
GTIN	4045197530615
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Pazi:**

**Za ravno dno utora uporabite nevtralne, leve in desne obračalne rezalne ploščice, pri čemer se nevtralna ploščica montira na sredinsko vrsto ležišč ploščic.**

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**. Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

efektivno število rezil $Z_{ef}$	5
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Ø vratu $d_1$	70 mm

Ø rezila $D_c$	160 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	41,2 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	15
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219983