

**TANGGRIP TAG N-C rezalni vložki, IC1030, Širina vboda w/kotni polmer R:
4/0,24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273628 4/0,24
GTIN	7291075213027
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Prva izbira za ISO-P. Srednja do velika podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610–273614.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zareze w	4 mm
Radij rezila R	0,24 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,04 mm

Serijska	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvajalca	TAG N4C IC1030
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	C
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC1030
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje