

**TANGGRIP TAG N-LF rezalni vložki, IC1030, Širina vboda w/kotni polmer R:
3,05/0,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273640 3,05/0,2
GTIN	7291075325638
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610–273614.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zareze w	3,05 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Toleranca širine zareze w	0,04 mm
Podajanje f	0,04 - 0,1 mm/v

Serijska	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvajalca	TAG N3LF IC1030
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	LF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC1030
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje