

**TANGGRIP TAG N-MF rezalni vložki, IC5400, Širina vboda w/kotni polmer R: 2/0,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273636 2/0,2
GTIN	7291075325898
Razred artikla	26A

**Opis****Izvedba:**

Lomilci odrezkov z zaščitnim posnetim robom. Univerzalno za ISO-P in ISO-M. Za srednja podajanja.

**Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273610–273614.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	2 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v

Serijska	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvajalca	TAG N2MF IC5400
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC5400
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje