



Rezkar za T-utorne HELISLOT, Držalo Weldon, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/25Smm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

Kot posnetja roba	90 stopinj
\varnothing rezila D_c	31,7 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Višina utora a_p	13,8 mm
Prevesna dolžina L_1	41 mm
\varnothing vratu d_1	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	105 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMMU090408

Oznaka proizvajalca	ETS D32-14-W25-XN09
Izvedba držala	Držalo Weldon
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 3	229695 3
---	----------