

**HELIGRIP rezalni vložki, IC8250, Širina vboda w/kotni polmer R: 3/0,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273403 3/0,3
GTIN	7291075028881
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766–273768.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje za zarezovalno struženje	0,07 - 0,11 mm/v
Širina zareze w	3 mm
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Radij rezila R	0,3 mm
INSL	15,8 mm

Podajanje za obračanje	0,15 - 0,19 mm/v
Podajanje za plano struženje	0,1 - 0,2 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,08 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 1,8 mm
Serija	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	0,25 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 3003Y IC8250
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	45 - 260 m/min
Zvrst	IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje