

**HELIGRIP rezalni vložki, IC8250, Širina vboda w/kotni polmer R: 5/0,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273403 5/0,5
GTIN	7291075028898
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

**Uporaba:**

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273766–273768.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Radij rezila R	0,5 mm
Širina zareze w	5 mm
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,11 - 0,2 mm/v
Podajanje za obračanje	0,2 - 0,3 mm/v

INSL	19 mm
Podajanje za plano struženje	0,15 - 0,35 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,12 - 0,24 mm/v
Globina reza $a_p$	0,6 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	0,6 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 5005Y IC8250
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	45 - 260 m/min
Zvrst	IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje