

**HELIGRIP rezalni vložki, IC830, Širina vboda w/kotni polmer R: 5/0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766–273768.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zareze w	5 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,11 - 0,21 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Radij rezila R	0,8 mm
INSL	19 mm

Podajanje za obračanje	0,23 - 0,35 mm/v
Podajanje za plano struženje	0,15 - 0,35 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,12 - 0,24 mm/v
Globina reza a_p	1 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	1 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 5008Y IC830
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Zvrst	IC830
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje