


**HELIGRIP rezalni vložki, IC830, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

**Uporaba:**

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273766–273768.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Radij rezila R	0,4 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,09 - 0,15 mm/v
Širina zareze w	4 mm
Podajanje za obračanje	0,18 - 0,24 mm/v

INSL	19 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,1 - 0,24 mm/v
Podajanje za plano struženje	0,15 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serija	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	2,4 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	0,5 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 4004Y IC830
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Zvrst	IC830
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje