

**HELIGRIP rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 6/0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Optimizirano oblikovanje in nadzor odrezkov.

**Uporaba:**

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273766–273768.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	6 mm
Radij rezila R	0,8 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,13 - 0,25 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Podajanje za obračanje	0,24 - 0,42 mm/v
INSL	19 mm

Globina reza $a_p$	1 - 3,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,6 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	1 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 6008T IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	T
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 180 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje