

**HELIGRIP rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 6/0,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273407 6/0,5
GTIN	7291075028829
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766–273768.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila R	0,5 mm
Širina zareze w	6 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,13 - 0,23 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Podajanje za obračanje	0,22 - 0,36 mm/v
INSL	19 mm

Podajanje za plano struženje	0,15 - 0,4 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,12 - 0,28 mm/v
Globina reza a_p	0,6 - 3 mm
Serijska	HELI-GRIP
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	3,6 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	0,6 mm
Oznaka proizvajalca	GRIP 6005Y IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	F
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 200 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje