



TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 6/0,35mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274222 6/0,35 |
| GTIN | 7291075326192 |
| Razred artikla | 26A |

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202–274205.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Radij rezila R | 0,35 mm |
| Širina zareze w | 6 mm |
| Podajanje f | 0,12 - 0,2 mm/v |
| Toleranca širine zareze w | 0,05 mm |
| Serijska | TANG-GRIP |

| | |
|---|--|
| Oznaka proizvajalca | TNF 6P-IQ IC808 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Glavna uporaba | P |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 150 m/min |
| Zvrst | IC808 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |