



TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 6/0,35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274222 6/0,35
GTIN	7291075326192
Razred artikla	26A

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202–274205.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila R	0,35 mm
Širina zareze w	6 mm
Podajanje f	0,12 - 0,2 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Serijska	TANG-GRIP

Oznaka proizvajalca	TNF 6P-IQ IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 150 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje