



## TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274222 4/0,25
GTIN	7291075326178
Razred artikla	26A

### Opis

**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

**Uporaba:**

Za aksialno zarezovanje.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274202–274205.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

Širina zareze w	4 mm
Radij rezila R	0,25 mm
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Podajanje f	0,1 - 0,15 mm/v
Serijska	TANG-GRIP

Oznaka proizvajalca	TNF 4P-IQ IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 150 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje