



TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 3/0,3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274224 3/0,3
GTIN	7291075310580
Razred artikla	26A

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202–274205.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zarezave w	3 mm
Radij rezila R	0,3 mm
Podajanje f	0,08 - 0,1 mm/v
Toleranca širine zarezave w	0,05 mm
Serijski	TANG-GRIP

Oznaka proizvajalca	TNF 3M-IQ IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 150 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje