

**TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R:
4/0,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274226 4/0,4
GTIN	7291075439090
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202–274205.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zarezave w	4 mm
Radij rezila R	0,4 mm
Toleranca širine zarezave w	0,05 mm
Podajanje f	0,06 - 0,12 mm/v
Serijska	TANG-GRIP

Oznaka proizvajalca	TNF 4GN-IQ IC808
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 150 m/min
Zvrst	IC808
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje