



## TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, levo, Območje Ø/zarezovanje DAXN- DAXX: 70-100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274203 70-100
GTIN	7291075311068
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

#### Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

### Tehnični opis

Širina zareze w	5 mm
Globina zareze $t_{maks}$	30 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Serijska	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	9,7 mm
Višina stebra $h_5$	32 mm
Funkcijska višina $h_1$	24,8 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFA 70L-5IQ
Prevesna dolžina	30 mm

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje