




## TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, desno, Območje Ø/zarezovanje DAXN- DAXX: 80-130mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274202 80-130
GTIN	7291075310825
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

#### Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

### Tehnični opis

Globina zarezu $t_{maks}$	27 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Serijska	TANG-GRIP
Širina zarezu w	4 mm
WB_2	14,8 mm
WF	9 mm
Funkcijska višina $h_1$	24,8 mm
Višina stebra $h_5$	32 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFA 80R-4IQ
Prevesna dolžina	27 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje