



TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, levo, Območje Ø/zarezovanje DAXN- DAXX: 80-110mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274203 80-110
GTIN	7291075311143
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	90 mm
Globina zareze t_{maks}	30 mm
Širina zareze w	6 mm
Serijska	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	10,2 mm
Funkcijska višina h_1	24,8 mm
Višina stebra h_5	32 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFA 80L-6IQ
Prevesna dolžina	27 mm

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje