



TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, desno, Območje Ø/zarezovanje DAXN- DAXX: 110-300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274202 110-300
GTIN	7291075311174
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Globina zarez t_{maks}	35 mm
Serijska	TANG-GRIP
Celotna dolžina L	90 mm
Širina zarez w	6 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Višina stebra h_5	32 mm
Funkcijska višina h_1	24,8 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFA 110R-6IQ
Prevesna dolžina	35 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje