



## TANGGRIP TNFFH-IQ držalo za aksialno zarezovanje, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 90-120mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Razred artikla	26D

### Opis

**Izvedba:**

Z dvema sedežema za ploščo.

**Uporaba:**

Za aksialno zarezovanje.

**Primerno za:**

Rezalne vložke art. 274422–274226.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

### Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Globina zareze $t_{maks}$	18 mm
Serija	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Funkcijska višina $h_1$	24,8 mm
Višina stebila $h_5$	32 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFH 90R-3IQ

Prevesna dolžina	18 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje