



TANGGRIP TNFFH-IQ držalo za aksialno zarezovanje, desno, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 150-500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Z dvema sedežema za ploščo.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Globina zareze t_{maks}	32 mm
Širina zareze w	4 mm
Serija	TANG-GRIP
Celotna dolžina L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Višina stebila h_5	32 mm
Funkcijska višina h_1	24,8 mm
Oznaka proizvajalca	TNFFH 150R-4IQ

Prevesna dolžina	32 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje