



## HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 20/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Razred artikla	26D

### Opis

**Izvedba:**

Ravna izvedba (slika 1).

**Uporaba:**

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

**Primerno za:**

Rezalne vložke art. 273403–273413.

### Tehnični opis

WF	18,8 mm
Širina zarezane w	3 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	29 mm
Serija	HELI-GRIP
Velikost držala	20 mm
CWX	4,76 mm
del. miza z nas. viš.	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Velikost ploščice	32 mm

Oznaka proizvajalca	HELIR 2020-3T20
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje