



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 16/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Serija	HELI-GRIP
Globina zarezane t_{maks}	12 mm
WF	14,4 mm
Dolžina glave L_1	29 mm
Širina zarezane w	4 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
del. miza z nas. viš.	3,2 mm
Oznaka proizvajalca	HELIR 1616-4T12

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje