



## HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

### Tehnični opis

Dolžina glave L <sub>1</sub>	42 mm
Serijska	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Velikost držala	25 mm
Širina zarezane w	4 mm
Celotna dolžina L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
del. miza z nas. viš.	3,2 mm
Velikost ploščice	20 mm
Oznaka proizvajalca	HELIR 2525-4T25

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje