



## Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 25/40mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

### Tehnični opis

Serijska	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Celotna dolžina L	135 mm
HBH	8 mm
Velikost držala	25 mm
WF	23,7 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Velikost ploščice	12 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 25-D40-3-IQ
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje