



## Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/40mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273576 20/40  |
| GTIN                  | 7291075318005 |
| Razred artikla        | 26D           |

### Opis

#### Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

### Tehnični opis

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dolžina glave L <sub>1</sub> | 33,3 mm          |
| WF                           | 18,7 mm          |
| CWN-CWX                      | 3 - 3,2 mm       |
| Serija                       | PENTAIQGRIP      |
| Celotna dolžina L            | 135 mm           |
| Velikost držala              | 20 mm            |
| HBH                          | 13 mm            |
| H                            | 43,5 mm          |
| HBL                          | 35,6 mm          |
| Velikost ploščice            | 16 mm            |
| Oznaka proizvajalca          | PCHR 20-D40-3-IQ |
| Vrsta uporabe                | desno            |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| z notranjim hlajenjem          | ne                          |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne                          |
| Vrsta izdelka                  | Držalo za zunanje struženje |