



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273576 20/32
GTIN	7291075318319
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

H	33,6 mm
Dolžina glave L ₁	28,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	6 mm
Serija	PENTAIQGRIP
WF	19,5 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	120 mm
HBL	29,5 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 20-D32-2-IQ
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje