



## Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

### Tehnični opis

WF	19,5 mm
Serija	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	28,4 mm
Celotna dolžina L	120 mm
HBL	29,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 20-D32-2-IQ
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje