



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 16/22
GTIN	7291075318128
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	26,9 mm
Celotna dolžina L	120 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
HBL	23,2 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 16-D22-2-IQ
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje