



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 12/22
GTIN	7291075318142
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

HBH	8 mm
Serija	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	12 mm
Dolžina glave L ₁	26,9 mm
WF	11,4 mm
H	25,5 mm
HBL	25,7 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 12-D22-2-IQ
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje