



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 25/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

HBH	8 mm
Celotna dolžina L	135 mm
Velikost držala	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Dolžina glave L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serijska	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 25-D40-3-IQ
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje