



## Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/40mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

### Tehnični opis

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serija	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	135 mm
HBL	35,6 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 20-D40-3-IQ
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje