

Yale

Verižno dvigalo Yalelift 360°, Nosilnost: 0,5t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Verižna dvigala so vrtljiva za 360° kar omogoča upravljanje z vseh položajev. Načrtovana so za težke obremenitve. Ustrezajo najnovejšim evropskim varnostnim predpisom. Upravljavca dvigala ni več prisiljen delati v nevarnem območju tovora.

Napitek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Izvedba z vgrajenim podvozjem, pocinkana izvedba in ATEX na zahtevo.

Tehnični opis

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	21 daN
Nosilnost t	0,5 t
Število verig	1
Nosilnost	500 kg

Normalna višina dviga	3 m
Masa	9 kg
Vrsta izdelka	Škripci