



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 16/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Ravna izvedba (slika 1).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

WF	14,8 mm
Serija	HELI-GRIP
Velikost držala	16 mm
Širina zarezane w	3 mm
Celotna dolžina L	135 mm
Globina zarezane t_{maks}	12 mm
Dolžina glave L_1	30 mm
del. miza z nas. viš.	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm

Oznaka proizvajalca	HELIL 1616-3T12
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje