



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 20/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Ravna izvedba (slika 1).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	29 mm
Velikost držala	20 mm
Serija	HELI-GRIP
Celotna dolžina L	140 mm
Širina zarezane w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
del. miza z nas. viš.	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Oznaka proizvajalca	HELIL 2020-3T20

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje