



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 20/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Dolžina glave L ₁	42 mm
Širina zarezane w	4 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
del. miza z nas. viš.	3,2 mm
Oznaka proizvajalca	HELIL 2020-4T25
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje