



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Širina zarezane w	3 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Dolžina glave L ₁	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
del. miza z nas. viš.	2,4 mm
Oznaka proizvajalca	HELIL 2525-3T20
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje