



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/5mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273767 25/5 |
| GTIN | 7291075031461 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Dolžina glave L ₁ | 42 mm |
| Velikost držala | 25 mm |
| Serija | HELI-GRIP |
| WF | 22,9 mm |
| Širina zarezane w | 5 mm |
| Celotna dolžina L | 140 mm |
| CUTDIA | 50 mm |
| del. miza z nas. viš. | 4,2 mm |
| CWX | 5 mm |
| Oznaka proizvajalca | HELIL 2525-5T25 |
| Vrsta uporabe | levo |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |