



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Razred artikla	26D

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

Tehnični opis

Globina zareze t_{maks}	6,5 mm
Velikost držala	12 mm
Dolžina glave L_1	19,5 mm
Serijska	PENTACUT
Celotna dolžina L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost ploščice	25 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 12-24
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

