



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Razred artikla	26D

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

Tehnični opis

Serija	PENTACUT
Globina zarez t_{maks}	6,5 mm
Dolžina glave L_1	19,5 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Velikost držala	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 16-24
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

