



## Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/24mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Razred artikla	26D

### Opis

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	120 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	19,5 mm
Globina zareze t <sub>maks</sub>	6,5 mm
Velikost držala	20 mm
Serija	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost ploščice	12 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 20-24
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

