



## Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/34mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Razred artikla	26D

### Opis

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

### Tehnični opis

Globina zarez $t_{maks}$	10 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	PENTACUT
Dolžina glave $L_1$	31 mm
Celotna dolžina L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Velikost ploščice	20 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 16-34
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

