



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/34mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273925 20/34
GTIN	7291075287141
Razred artikla	26D

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	31 mm
Serija	PENTACUT
Celotna dolžina L	120 mm
Velikost držala	20 mm
Globina zareze t_{maks}	10 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 20-34
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

