


**Rezalni vložki PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 3/24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273939 3/24
GTIN	7291075346824
Razred artikla	26K

**Opis****Izvedba:**

Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Srednja do velika podajanja.

**Uporaba:**

Prva izbira za natančno vrezovanje. Možno zarezovanje. Primerno tudi za prekinjene reze.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo art. 273924–273925.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	3 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Globina zareze $t_{maks}$	6,2 mm
Toleranca širine zareze w	0,02 mm
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v

Toleranca radija rezila R	0,05 mm
Velikost Ø ploščice d	24 mm
Serija	PENTACUT
Oznaka proizvajalca	PENTA 24N300C020 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	C
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC908
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje