



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Razred artikla	26D

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	120 mm
Velikost držala	20 mm
Serijska	PENTACUT
Dolžina glave L ₁	19,5 mm
Globina zareze t _{maks}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost ploščice	25 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 20-24
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

