



Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/34mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273925 16/34
GTIN	7291075287226
Razred artikla	26D

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

Tehnični opis

Globina zarez t_{maks}	10 mm
Serija	PENTACUT
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Dolžina glave L_1	31 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 16-34
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

