



## Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 10/17mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273951 10/17  |
| GTIN                  | 7291075389487 |
| Razred artikla        | 26D           |

### Opis

**Uporaba:**

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

**Primerno za:**

Rezalne vložke art. 273956–273959.

**Napotek:**

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

### Tehnični opis

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Serija                    | PENTACUT    |
| Dolžina glave $L_1$       | 17 mm       |
| Velikost držala           | 10 mm       |
| Celotna dolžina L         | 120 mm      |
| Globina zareze $t_{maks}$ | 4 mm        |
| HBH                       | 2 mm        |
| OAH                       | 15,6 mm     |
| Velikost ploščice         | 17 mm       |
| Oznaka proizvajalca       | PCHLS 10-17 |
| Vrsta uporabe             | levo        |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| z notranjim hlajenjem          | ne                          |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne                          |
| Vrsta izdelka                  | Držalo za zunanje struženje |