

**PENTACUT 17 N-P rezalni vložki desno, IC1008, Širina zareza w/velikost plošče: 1,2/17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273956 1,2/17
GTIN	7291075390148
Razred artikla	26K

Opis**Uporaba:**

Univerzalni sistem za obdelavo majhnih sestavnih delov. Za odrezovanje in zarezovanje, zarezovalno struženje, izdelovanje navojev in vzvratno struženje.

Za odrezovalno in zarezovalno struženje. Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273950–273951.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zareze w	1,2 mm
Radij rezila R	0,1 mm
Podajanje f	0,02 - 0,05 mm/v
Globina zareze t_{maks}	3 mm
CUTDIA	6 mm

Velikost Ø ploščice d	17 mm
Serija	PENTACUT
Oznaka proizvajalca	PENTA 17N120P010RS IC1008
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC1008
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje