



## Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/17mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273956–273959.

#### Napotek:

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	120 mm
Serijska	PENTACUT
Velikost držala	16 mm
Globina zareze $t_{maks}$	4 mm
Dolžina glave $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Velikost ploščice	17 mm
Oznaka proizvajalca	PCHLS 16-17
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje